

# AGILA

2470DYK075R47-32-35

EAN 4031582341386



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 55 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Oui                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 110 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 103 mm                          |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 24 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 61,5 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm                   |

## ROUE

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Tôle d'acier                                              |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes conique                                |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                            |
| Diamètre              | 75 mm                                                     |
| Largeur du bandage    | 25 mm                                                     |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A                                                |

## FIXATION

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation              | Fixation expansible synthétique, carrée                                  |
| Fixation expansible (minimum) | 32 mm                                                                    |
| Fixation expansible (maximum) | 35 mm                                                                    |
| Note                          | Veillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |

# AGILA

2470DYK075R47-32-35

EAN 4031582341386



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

