

## LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Lumina                |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg                 |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg                 |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 56 mm                 |
| Àmplia general             | 54 mm                 |
| Pes total                  | 0,05 kg               |

## SUPORT

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Material d'habitatge | Polipropilè                              |
| Forquilla Forma      | Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula |
| Scamiente giratorio  | Espiga, Swiveling                        |
| Color                | Crom                                     |
| Desplaçament         | 20 mm                                    |
| Scio de giro         | 52 mm                                    |
| Sterferencia de giro | 104 mm                                   |
| Dome Dictel          | 0 mm                                     |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador   |
| Eix                                 | Riveció                       |
| El Banda de rodadura Color          | Grafit negre (RAL9011)        |
| Roda de color                       | Grafit negre (RAL9011)        |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 7 mm                          |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                          |
| Longitud del cub                    | 0 mm                          |
| Corporació ample                    | 7 mm                          |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 8 mm                   |

# LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312

Número de comanda 00073005

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

