

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Corps de roue         | Amortisseur, matériau hybride |
| Bandage               | Polyamide                     |
| Roulement             | Roulements rouleaux           |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                |
| Diamètre              | 125 mm                        |
| Largeur du bandage    | 36 mm                         |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                         |
| Longueur de moyeu     | 44 mm                         |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                    |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Duratech silent                   |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 400 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids                           | 0,553 kg                          |

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

