

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	135 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,53 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	60 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

Objednáací číslo 00006536

Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

