



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 50 kg |
| 静态载重 | 100 kg |
| 温度范围 (最低) | -25 ° C |
| 最高温度范围 | 80 ° C |
| 总高 | 69 mm |
| 总宽度 | 43 mm |
| 总重量 | 0.144 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 轮子颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 20 mm |
| 轮体宽度 | 20 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 24 mm |
| 旋转半径 | 49 mm |
| 转向干涉 | 98 mm |
| 圆顶直径 | 41 mm |

固定件

| | |
|-------|--------------------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |
| 提示 | 脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。 |

AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274
订单号 00028462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

