

## AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila twin                           |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 70 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 140 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 69 mm                                |
| Largura geral                     | 57 mm                                |
| Peso geral                        | 0,24 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média    |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Cor                     | Passivada a azul       |
| Offset                  | 25 mm                  |
| Raio giratório          | 77 mm                  |
| Interferência giratória | 155 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 53 mm                  |

## RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                  |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento liso             |
| Cor da Roda                | Cinzento ardósia (RAL7015) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 50 mm                      |
| Largura do Piso            | 20 mm                      |
| Largura do corpo           | 20 mm                      |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                 |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm         |

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Número de encomenda 00030579  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

