

ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,4 kg

