



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	850 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	680 kg
Tracidad de carga estàtica	1700 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,524 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	115 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	30 mm
Longitud del cub	115 mm
Corporació ample	115 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6006

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Número de comanda 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

