

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Pasūtījuma numurs 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Aviana
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais platums	69 mm
Kopējais svars	0,341 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto a cono di sfera, Inossidabile
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	28 mm
Pagrieziena rādiuss	68,5 mm
Grozāms savienojums	137 mm
Kupola diametrs	54 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne ar bremžu elementiem
Plāksnes garums	70 mm
Plāksnes platums	55 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	51 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	41 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	51 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	57 mm
Plāksnes atveres diametrs	5,5 mm

«Red Dot»
dizaina balva«German
Design» balva

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001





EAN 4031582370966

Pasūtījuma numurs 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«Red Dot»
dizaina balva



«German
Design» balva