

NOVATECH

ITB 200X50-Ø25 HL54

EAN 4031582397956

Numero d'ordine 00861403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Foro con cava per chiavetta |
| Colore Ruota | Giallo miele (RAL1005) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Asse diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 54 mm |
| Larghezza corpo | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 960 kg |
| Portata a 6 km/h | 800 kg |
| Portata statica | 1600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 1,21 kg |

NOVATECH

ITB 200X50-Ø25 HL54

EAN 4031582397956

Numero d'ordine 00861403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

