

AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-11

EAN 4031582351040

Objednáací číslo 00038207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila stainless |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 40 kg |
| Nerezové | ✓ |
| Statická Nosnost | 80 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Stavební výška | 43 mm |
| Celková hmotnost | 0,155 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 50 mm |
| Šířka Běhoun | 19 mm |
| Šířka středu kola | 19 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Nerezové ocel, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Nerezové ocel |
| Vyosení | 24 mm |
| Poloměr otáčení | 49 mm |
| Průměr otáčení | 98 mm |
| Poloměr otáčení | 41 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm |
| Informace | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-11

EAN 4031582351040
Objednáací číslo 00038207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

