

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Basetech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12530 - Kastori uređaja

Nosivost na 3 km/h 200 kg

Statički Nosivost 400 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,177 kg

TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Identično sa telom Tocak

Nošenje klizni lezaj

stitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 125 mm

Širina omotac 40 mm

dimenzija rupa osovina 12 mm

dužina glavcine 44,4 mm

Teškoća gazećeg omotac (D) 65 Šor D

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

