

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Basetech |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 200 kg |
| Statički Nosivost | 400 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Ukupna težina | 0,177 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj |
| štitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 40 mm |
| dimenzija rupa osovina | 12 mm |
| dužina glavcine | 44,4 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D |

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

