**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ○ ○ ○ ○ |
| Атритація | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 700 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 560 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 1400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 164 mm |
| Загальна вага | 2,59 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, дуже важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Поворотне з’єднання | 230 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681TOO125P63


EAN 4031582308013


Номер замовлення 00830074

**Креслення продукту**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH