

ДИЗАЙН КРИШКИ

2076PIP125R36-32S30

EAN 4031582360936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Дизайн кришки
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	163 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
	м'який
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна А



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Ви́ла Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	103,5 mm
Поворотне з'єднання	207 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	50 mm


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ДИЗАЙН КРИШКИ

2076PIP125R36-32S30

EAN 4031582360936

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award