

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Numéro de commande 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|--|
| Matériau du corps | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision (RS/2RS) |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 70 mm |
| Largeur du Bandage | 20 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 12 mm |
| Largeur du corps | 20 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 120 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 240 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0,155 kg |

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Numéro de commande 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

