

GALEA

5070PJP125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Galea |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 162 mm |
| Lățime totală | 66 mm |
| Greutate totală | 0,656 kg |

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Poliamidă |
| FormăFurcă | Închis |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 102,5 mm |
| Interferență pivotantă | 205 mm |
| Diametru cupolă | 59 mm |

RACORD

| | |
|----------------|----------------------|
| Tip ajustare | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub | 22 mm |
| Lungime Șurub | 40 mm |

GALEA

5070PJP125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

