INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,61 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	36 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Numéro de commande 00000162

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH