INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●●○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	155 mm
Larghezza complessiva	85 mm
Peso complessivo	0,81 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	103 mm
Larghezza della piastra	85 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	60 mm
Larghezza foro piastra (minima)	77 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UFR125P62

EAN 4031582306965

Numero d'ordine 00026592

Disegni del prodotto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH