

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve | Linea light |
| Ház típusa | Kerékfékes görgő |
| Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 90 kg |
| Statikus teherbírás | 180 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 75,5 mm |
| Teljes szélesség | 55 mm |
| Összsúly | 0,175 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágó | Siklócsapágó |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 15 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágó | Csap, forgatható |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz | 23 mm |
| Körbeforgás | 82 mm |
| Körbeforgás | 164 mm |
| Kupola átmérője | 30 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm |

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

