

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Numer zamówienia 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,294 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	34 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	45 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Numer zamówienia 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

