

## KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Номер замовлення 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ○ ○ ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Kappa load                                      |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора                        |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 840 kg  |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 700 kg  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1680 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -40 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C   |
| Загальна висота                    | 170 mm  |
| Загальна вага                      | 3 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , важкий              |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 125 mm                         |
| Протектор               | 50 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

## КРОНШТЕЙН

|                     |   |
|---------------------|---|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр, важкий               |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                             |
| Поворотний вузол    | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Офсет (Зсув)        | 48 mm   |
| Радіус повороту     | 110,5 mm                                      |
| Поворотне з'єднання | 221 mm  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 135 mm              |
| Ширина тарілки                            | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm              |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Номер замовлення 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

