

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	158 mm
Kopējais platums	62 mm
Kopējais svars	0,99 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV SÜD

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	35 mm
Pagrieziena rādiuss	97,5 mm
Grozāms savienojums	195 mm
Kupola diametrs	62 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūtnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Protektors krāsa	Slānekļa pelēkā krāsā (līdzīgi RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	91 Krasts A
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	96 mm
Skrūve vītnes pozīcija	19 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	2
Ieteikums	Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«IF
Design»
balva«Red
Dot»
dizaina
balva

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164

Pasūtījuma numurs 00030908

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

