

# GALEA

5077YGP125R05-22X40

EAN 4031582354843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	162 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Průměr otáčení	205 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	40 mm

# GALEA

5077YGP125R05-22X40

EAN 4031582354843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

