INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA

5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0

EAN 4031582350609



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	143 mm
Largeur totale	82 mm
Poids global	0.89 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	129 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (RAL7015)
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm

Deutscher Designer Club · Prix Interzum · Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0

EAN 4031582350609

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH