

NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu

Novatech

Typ

Kolo

Nosnost 3 km/h

800 kg

Statická Nosnost

1600 kg

Rozsah teploty (minimální)

-20 °C

Teplotní rozsah (maximální)

60 °C

KOLO

Materiál středu

Ocel, železo

Materiál běhounu

Polyuretan, Odlitý

Ložisko

Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka

S ložiskovým pouzdrům

Průměr

85 mm

Šířka Běhoun

90 mm

Průměr otvoru pro šroub

17 mm

Délka náboje

90 mm

Tvrdost Běhoun (A)

92 Obuv A

Typ ložiska

6303

TECHNICKÉ VÝKRESY

