

MAXTECH

PAP3.5X1.25-Ø9.8 HL41

EAN 4031582436174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	88,9 mm
Largeur du bandage	31,75 mm
Diamètre de l'alésage	9,8 mm
Longueur de moyeu	41 mm
Dureté du bandage (D)	41 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Norme	Institut des fabricants de roues et roulettes
Capacité de charge à 3 km/h	113 kg
Capacité de charge statique	226 kg

MAXTECH

PAP3.5X1.25-Ø9.8 HL41

EAN 4031582436174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

