

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Име на продукта                       | Forma  |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 135 kg   |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -18 °C   |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 120 °C   |
| Обща височина                         | 205 mm   |

## КОЛЕЛО

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото    | Полиамид   |
|                       | мек  |
| Материал на резбата   | Еластична гума, без<br>маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                            |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за<br>резба               |
| Диаметър              | 150 mm   |
| Ширина на Резба       | 18 mm  |
| Твърдост на Резба (A) | 60 бряг А  |

## ВИЛКА

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Материал            | Цинк-умре-кастинг / Алуминий |
| Форма Вилица        | Вилка на две Колело          |
| Въртящ се лагер     | Прецизен сачмен лагер        |
| Изместване          | 57 mm                        |
| Радиус на завъртане | 137 mm                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 28 mm              |
| Дължина на Болт  | 40 mm              |

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

