

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	91,5 mm
Szerokość całkowita	46 mm

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	23 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Bez ośłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	7 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

