

ZETA

4688FTP125P63 TFR

EAN 4031582390520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Zeta |
| Type | Roulette fixe |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 660 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 550 kg |
| Statique Capacité de charge | 1320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Poids global | 3,46 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Fonte |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------|---------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

ZETA

4688FTP125P63 TFR

EAN 4031582390520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

