

## ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Номер заказа 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип корпуса	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	250 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	85 mm
Общий вес	0,512 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	черный
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	90 Береговая D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь	✓

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	100 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074  
Номер заказа 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

