

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346
Objednáací číslo 00801481

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2400 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Statický Nosnost	4800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	355 mm
Celková hmotnost	17,229 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	175 mm
Šířka desky	140 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	140 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346
Objednáací číslo 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

