

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582306613

Broj porudžbine 00000936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	132 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0,405 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
štirnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	108 mm
Širina omotac	36 mm
Širina tela	36 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582306613

Broj porudžbine 00000936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

