

KAPPA LOAD

9651TOP150P63 CL67

EAN 4031582314656

Номер заказа 00829959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Kappa load |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 960 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 800 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 200 mm |
| Общая ширина | 110 mm |
| Общий вес | 4,384 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 58 mm |
| Радиус поворота | 137,5 mm |
| Поворотное соединение | 275 mm |
| Диаметр купола | 111 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

KAPPA LOAD

9651TOP150P63 CL67

EAN 4031582314656

Номер заказа 00829959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

