

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	155 mm
Összsúly	0,994 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	102,5 mm
Körbeforgás	205 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

