INFORMAZIONI DI PRODOTTO

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Non definito
Materiale del battistrada	Polipropilene, morbido
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Diametro cuscinetto a sfere	47 mm
Larghezza cuscinetto a sfere	14 mm

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588

Numero d'ordine 00839713

Disegni del prodotto





