



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                        |
| Тип                                | Фиксиран Колело              |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 185 mm                       |
| Обща ширина                        | 60 mm                        |
| Общо тегло                         | 0.69 kg                      |

## ВИЛКА

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица        | Обхват                |
| Цвят                | Синьо покритие        |
| Диаметър на купол   | 60 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук             |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 150 mm                            |
| Ширина на Резба       | 32 mm                             |
| Ширина на тялото      | 32 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 77 mm             |
| Ширина на плаката                         | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 46.5 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 56 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 61.5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8.5 mm            |

# AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

Номер на поръчката 00029492

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

