

## STYLEA

5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Stylea                             |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Conducció elèctrica        | No                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                              |
| Alçada total               | 83 mm                              |
| Àmplia general             | 54 mm                              |
| Pes total                  | 0,19 kg                            |

## SUPORT

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida         |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda  |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling |
| Scio de giro         | 62 mm             |
| Sterferencia de giro | 124 mm            |
| Dome Dictel          | 20 mm             |
| Thread Màgia         | 0 mm              |

## RODA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic      |
| El Bearing                          | Coixinet Ilis tub Separador |
| Eix                                 | Riveció                     |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància            |
| Diametralització                    | 75 mm                       |
| Banda de rodadura ample             | 8 mm                        |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                  |

## FITACIÓ

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Tipus de Fitting | Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt |
| Espiga Màgia     | 10 mm                                        |
| Espiga llarga    | 15 mm                                        |