

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885

Pasūtījuma numurs 00830405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ● ● ● ● ●

Kustības troksnis ● ○ ○ ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ●

Korozijas izturīgums ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	960 kg
Kravnesība pie 6 km/h	800 kg
Statiskā kravnesība	1920 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais svars	4,254 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gultnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Ofsets	58 mm
Grozāms savienojums	266 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885

Pasūtījuma numurs 00830405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

