

# ZETA

4681UOP250P63

EAN 4031582308105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit                  | Zeta   |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport            |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                                       |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                                       |
| Conducteur électrique           | Non  |
| Inoxydable                      | Non  |
| Statique Capacité de charge     | 1600 kg                                      |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 80 °C  |
| Hauteur                         | 290 mm                                       |
| Largeur totale                  | 96 mm  |
| Poids global                    | 3.73 kg                                      |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 55 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm   |
| Diamètre du dôme        | 96 mm  |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de Roue      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Blanc naturel                   |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 250 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Largeur du corps      | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                      |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA

4681UOP250P63

EAN 4031582308105

Numéro de commande 00830081  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

