INFORMAZIONI DI PRODOTTO

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	310 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	160 mm
Larghezza complessiva	118 mm
Peso complessivo	6,94 kg

SUPPORTO

Disassamento	30 mm
Raggio di piroettamento	84 mm
Ingombro di piroettamento	168 mm
Diametro cuffia superiore	104 mm

RUOTA

Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	112 mm
Larghezza della piastra	112 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	92 mm
Larghezza foro piastra (massima)	92 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Numero d'ordine 00800109

Disegni del prodotto

