

# AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295

Numer zamówienia 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 55 kg                                    |
| Nośność statyczne              | 110 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 100 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 43 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,452 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                 |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko              | Łożysko stożkowe                |
| Kolor Koło           | pasywowany na niebiesko         |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                 |
| Średnica             | 75 mm                           |
| Szerokość Bieżnia    | 25 mm                           |
| Szerokość korpusu    | 25 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                      |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściigi kulkowe    |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 24 mm                   |
| Promień działania koła | 80 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 160 mm                  |
| Średnica kopuły        | 43 mm                   |

## MOCOWANIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką kwadratową |
| Długość płytki                         | 60 mm             |
| Szerokość płytki                       | 60 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 38 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 48 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 38 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 48 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 6,3 mm            |

# AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295

Numer zamówienia 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

