

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numéro de commande 00001000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE


Tread hardness	souple
Corps de roue	Fonte
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	85 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	960 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	9.8 kg




PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Numéro de commande 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.