

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P30-11

EAN 4031582370096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Общо тегло	0,744 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Ролков лагер, Неръждаемост
Ос	Завинтен с гайка
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	34 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач А

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	91 mm
Интерференция при завъртане	182 mm
Неръждаемост	✓

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P30-11

EAN 4031582370096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

