

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	33 mm
Largeur totale	52 mm
Poids global	0.05 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	37 mm
Diamètre d'encombrement	74 mm
Diamètre du dôme	15.2 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	35 mm
Largeur du Bandage	12 mm
Largeur du corps	12 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Numéro de commande 00078712
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

