

ALPHA

3470UOH160P30-13

EAN 4031582304565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha                            |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda            |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 200 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 400 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 195 mm                           |
| Peso total                    | 1,802 kg                         |

ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                  |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                           | Cojinete liso              |
| Eje                                | Enroscado con tuerca       |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas    |
| Diámetro                           | 160 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 40 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                 |

SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Desplazamiento           | 55 mm                  |
| Radio de giro            | 135 mm                 |
| Interferencia de giro    | 270 mm                 |

AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 13 mm                 |

# ALPHA

3470UOH160P30-13

EAN 4031582304565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

