

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	10 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	20 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	36 mm
Larghezza complessiva	24 mm
Peso complessivo	0,03 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	9 mm
Raggio di piroettamento	21,5 mm
Ingombro di piroettamento	43 mm
Diametro cuffia superiore	24,5 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	25 mm
Larghezza battistrada	12 mm
Larghezza corpo	12 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	35 mm
Larghezza della piastra	30 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	23 mm
Larghezza foro piastra (massima)	28 mm
Diametro del foro della piastra	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Numero d'ordine 00032081

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

