

# LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055  
Bestelnummer 00036347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	190 mm
Totale breedte	59 mm
Totaal gewicht	0,683 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	38 mm
Zwenk radius	120 mm
Draaicirkel	240 mm
Diameter koepel	59 mm

## FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club

# LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055  
Bestelnummer 00036347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club