PRODUKTINFORMATION

AGILA

2470DIK125P30-13 TFR

EAN 4031582394467



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	160 mm
Samlet vægt	1,04 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	103,5 mm
Udfaldsdiameter	207 mm

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm
Tip	Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2470DIK125P30-13 TFR

EAN 4031582394467

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH