

LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto | Levina |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
| Altura total | 190 mm |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Material | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Delgado |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Interferencia de giro | 240 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 18 mm |
| Longitud del Perno | 62 mm |

Premio al
Diseño
UniversalClub Diseñador
Deutscher

LEVINA


5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



Premio al
Diseño
Universal



Club Diseñador
Deutscher